


H-FIX

HUMERAL NAIL SYSTEM



CLAVO INTRAMEDULAR PARA HÚMERO H-Fix

TRAUFIX
READY TO RUN

CLAVO INTRAMEDULAR PARA HÚMERO H-Fix

DISEÑO ANATÓMICO

Diseño proximal recto y punto de inserción central. Con angulación distal acompaña la anatomía del húmero, aumentando la estabilidad biomecánica y reduciendo el riesgo de complicaciones durante la inserción. Creado para evitar el surco entre el tubérculo mayor y la cabeza del húmero, donde se conecta el tendón supraespinoso.

TORNILLOS DuoFix 4.5

Posibilidad de bloquear tornillo 3.5mm en cabeza de tornillo 4.5mm. Innovación que mejora estabilidad.





PUNTA AUTORROSCANTE
Simplifica el proceso de colocación.

4 ORIFICIOS PARA SUTURA
Facilita la fijación de los tendones del manguito rotador.

DERECHO



IZQUIERDO



FIJACIÓN PROXIMAL MEJORADA

El tornillo ascendente de calcar y las variantes de tornillo de 3.5 mm están diseñados para aumentar la resistencia contra la migración de la cabeza, deformaciones en varo y rotaciones del tubérculo mayor.


COMPRESIÓN BICORTICAL CON CLAVO LARGO

Diseñado para aumentar la estabilidad en fracturas transversas y oblicuas cortas del húmero.



BLOQUEO DISTAL EN ZONA SEGURA

El bloqueo distal se realiza en la zona anatómicamente segura entre los nervios mediano y radial, con dos opciones de bloqueo distal en dirección AP para facilitar el bloqueo manual.



INSTRUMENTAL LIGERO

Regleta distal y brazo de bloqueo proximal hecho de **FIBRA DE CARBONO**.



MEDIDAS

Clavo Intramedular para húmero H-Fix | Small

Longitud	Diámetro 9mm
160mm	Izq. Cód. 387.160L / Der. Cód. 387.160R

Clavo Intramedular para húmero H-Fix | Large

Longitud	Diámetro 7mm	Diámetro 8mm
200mm	Izq. Cód. 390.200L / Der. Cód. 390.200R	Izq. Cód. 391.200L / Der. Cód. 391.200R
220mm	Izq. Cód. 390.220L / Der. Cód. 390.220R	Izq. Cód. 391.220L / Der. Cód. 391.220R
240mm	Izq. Cód. 390.240L / Der. Cód. 390.240R	Izq. Cód. 391.240L / Der. Cód. 391.240R
260mm	Izq. Cód. 390.260L / Der. Cód. 390.260R	Izq. Cód. 391.260L / Der. Cód. 391.260R
280mm	Izq. Cód. 390.280L / Der. Cód. 390.280R	Izq. Cód. 391.280L / Der. Cód. 391.280R
300mm	Izq. Cód. 390.300L / Der. Cód. 390.300R	Izq. Cód. 391.300L / Der. Cód. 391.300R

Tapón de cierre

0mm	Cód. 425.00
5mm	Cód. 425.05
10mm	Cód. 425.10
15mm	Cód. 425.15
20mm	Cód. 425.20

4.5mm PERNO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR INTRALOCK FIX (Cód. 423, Longitud 20mm-60mm)
 3.5mm PERNO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR INTRALOCK FIX (Cód. 421, Longitud 25mm-55mm)
 3.5mm PERNO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR INTRALOCK (Cód. 195X, Longitud 25mm-55mm)

Design by **TRAUFIX**
 READY TO RUN

Aleación de Titanio 6Al4V ELI ASTM F136

Especial para implantes quirúrgicos

HECHO EN MÉXICO



EQUIPO H-Fix | ALL IN ONE KIT



INSTRUMENTAL E IMPLANTES EN UN KIT | FÁCIL & CÓMODO

CANT. EQUIPO

- 2 Alambre guía ϕ 2.5 x 250
- 2 Alambre guía limitado ϕ 2.5 x 200
- 2 Alambre guía ϕ 1.5 x 150
- 1 Guía sencilla ϕ 11.5 x 70mm
- 1 Escariador canulado ϕ 11.5 x 60
- 1 Escariador canulado ϕ 10 x 60
- 1 Punzón canulado ϕ 3.5/ ϕ 10
- 1 Mango sujetador de alambre guía
- 1 Llave española SW11
- 1 Brazo para bloqueo proximal
- 1 Regleta distal
- 2 Tornillo de conexión M6/SW5
- 3 Extensión con mango en T ϕ 5.8/ ϕ 2.8 x 62

- 1 Varilla de reducción canulada con mango en T, L: 33cm
- 1 Varilla graduada 120-430
- 1 Mango en T canulado ϕ 8
- 1 Alambre guía con punta de oliva ϕ 2.5 x 680mm
- 1 Alambre guía con punta de oliva (Aleación nitinol) ϕ 2.5 x 680mm
- 1 Mango con anclaje rápido
- 2 Broca graduada con tope 0-60 ϕ 3.8 mm
- 1 Broca graduada 0-60 ϕ 3.8mm
- 1 Desarmador multibloqueo
- 1 Avellanador sólido ϕ 8
- 2 Camisa interior ϕ 10/ ϕ 3.8 x 162
- 2 Camisa exterior ϕ 13/ ϕ 10 x 150
- 1 Regleta de bloqueo en U Grabado con una flecha
- 1 Tornillo de compresión M6/ ϕ 3.2/SW11
- 1 Brazo para bloqueo distal
- 1 Bloqueo para palpador distal
- 1 Llave allen SW5
- 1 Extensión para tornillo SW3.5
- 1 Broca plana con anclaje triangular
- 2 Extensión para clavo ϕ 10/ ϕ 5.8
- 2 Broca graduada con tope 20-60 ϕ 2.8
- 1 Punzón largo ϕ 3.0
- 1 Desarmador con punta en hexágono SW3.5
- 1 Desarmador hexagonal T15
- 1 Punta de desarmador con anclaje triangular SW3.5

- 1 Regla graduada ϕ 7- ϕ 9.5 x 160- 300
- 1 Shaft flexible para puntas de rima ϕ 7
- 1 Shaft flexible para puntas de rima ϕ 8
- 1 Shaft flexible para puntas de rima ϕ 9
- 1 Shaft flexible para puntas de rima ϕ 10
- 1 Medidor de profundidad 0-90 mm
- 1 Punzón largo ϕ 3.8
- 1 Martillo deslizante
- 2 Tornillo largo canulado M6/ ϕ 3.45/SW11
- 1 Tornillo de conexión M6/ ϕ 2.5/SW11
- 1 Regleta 200-300 Graduada
- 3 Tornillo de compresión M6/SW5
- 1 Palpador con mango en T
- 1 Broca con mango en T ϕ 3.8
- 1 Punzón con camisa
- 1 Varilla de emplazamiento temporal 0-10
- 1 Desarmador con punta de hexagono 1.5 N.m
- 2 Camisa exterior ϕ 11/ ϕ 8.2 x 175
- 2 Extensión de tornillo ϕ 8.2/ ϕ 3 x 187
- 2 Broca graduada 0-70 ϕ 3.0
- 1 Broca graduada con tope 0-70 ϕ 3.0
- 1 Llave allen SW3.0
- 1 Medidor de profundidad 0-90



TRAUFIX

internationalsales@fixier.com.mx
(+52) 55 8106 3240

www.traufix.com

DIPROMEDIC MÉXICO

customerservice@dipromedic.com
(55) 9000 4888/ 89/ 90/ 91

DIPROMEDIC PERÚ

gustavo.dominguez@dipromedic.com
ventas.interdipro.peru@dipromedic.com
(+51) 947 732 069

 traufix.mx

 traufix